


# 桿驅動閥 VMEF-ST-M32-M-N18

訂貨編號: 8031305

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
寬度	20 mm
標準標稱流量	750 l/min
工作口	1/8 NPT
工作壓力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	5.6 mm
使用說明	請勿用做機械擋塊
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
嚮導類型	直接
流向	可逆
搭接	零重疊
最大開關頻率	3 Hz
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	46 N
產品重量	116 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	1/8 NPT
氣動介面，氣口 2	1/8 NPT

特性	值
氣動介面，氣口 3	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金