


桿驅動閥 VMEF-SCZ-M52-E-N18

訂貨編號: 8031326

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 閥功能 | 五口二位，單穩態 |
| 驅動方式 | 機械 |
| 寬度 | 20 mm |
| 標準標稱流量 | 750 l/min |
| 工作口 | 1/8 NPT |
| 工作壓力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| 結構特點 | 活塞閘閥 |
| 復位類型 | 氣動彈簧 |
| 公稱通徑 | 5.2 mm |
| 使用說明 | 請勿用做機械擋塊 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 嚮導類型 | 嚮導驅動 |
| 嚮導氣源 | 外部 |
| 流向 | 可逆 |
| 搭接 | 正重疊 |
| 嚮導壓力 Mpa | 0.25 MPa...1 MPa |
| 嚮導壓力 | 2.5 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 psi | 36.25 psi...145 psi |
| 最大開關頻率 | 3 Hz |
| 防爆 | 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX) |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 驅動力 | 14 N |

| 特性 | 值 |
|------------|-----------|
| 產品重量 | 150 g |
| 安裝方式 | 具通孔 |
| 嚮導氣口 12/14 | M5 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/8 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | 1/8 NPT |
| 氣動介面，氣口 3 | 1/8 NPT |
| 氣動介面，氣口 4 | 1/8 NPT |
| 氣動介面，氣口 5 | 1/8 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | 加強型聚醯胺 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 陽極氧化精製鋁合金 |