


底座

VABS-S1-1S-N38

料號: 8032643

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 寬度 | 48 mm |
| 基於標準 | ISO 5599-1 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1.6 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 16 bar |
| Pilot pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| 嚮導壓力 | 0 ... 10 bar |
| 適合真空 | 是 |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 嚮導介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 230 g |
| 安裝類型 | Via through-hole for M5 screw |
| 嚮導氣口 12/14 | 1/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 4 | 3/8 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 3/8 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of connecting plate | 壓鑄鋁 |