


端板 VABE-S1-2L-G34

訂貨編號: 8032666

FESTO



資料表

特性	值
寬度	44 mm
排氣功能	透過節流板
基於標準	ISO 5599-1
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
適用於真空	是
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	360 g
安裝方式	透過用於 M6 螺絲的通孔
氣動介面, 氣口 1	G3/4
氣動介面, 氣口 3	G3/4
氣動介面, 氣口 5	G3/4
材料說明	RoHS 合規
端板材料	壓鑄鋁