

固定件 NEAU-A-N8-2

訂貨編號: 8032869

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	2
設計	用於 T 型槽
安裝方式	嵌入 T 型槽 與 T 形槽平行且成直角 可從槽的上方插入
環境溫度	-25 °C...85 °C
儲存溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	加強型聚醯胺
螺絲材料	高合金不鏽鋼
溝槽螺帽材料	鍍鎳黃銅