


底座

VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

料號: 8033155

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	18 mm
基於標準	ISO 15407-2
裝配位置	任何
嚮導氣源	外部
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
工作電壓範圍 DC	24 V
浪湧強度	0.8 kV
在40°C時的可接受電流負載	2 A
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Gc (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
防氣爆	Ex ec IIC T3 Gc X
周遭防爆溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
爆炸群組組裝	IIC
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大組裝介面溫度	T3
防護等級	IP65 NEMA 4 裝配狀態
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	192 g
安裝類型	具通孔 根據 ISO 15407-2
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁