

底座 VABS-S2-2S-G12-R3-EX1E

訂貨編號: 8033161

FESTO



資料表

特性	值
寬度	52 mm
基於標準	ISO 5599-2
安裝位置	可選
嚮導氣源	外部
工作壓力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
操作電壓範圍 DC	24 V
抗電湧性	0.8 kV
40°C 時的額定電流	2 A
污染等級	3
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
防爆	防爆區 2 (ATEX)
ATEX 氣體類別	II 3G
氣體防爆阻燃類型	Ex nA IIC T3 X Gc
防爆環境溫度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4 在組裝好的狀態下
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	815 g
電氣介面	圓形插頭 M12x1.5
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁