


Cabinet trough feed NEFU-D12G4-R3DW4

料號: 8040457

FESTO



技術參數

特性	值
長度	40,1 mm
符合標準	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
安裝類型	收緊
電氣連接 1	Straight socket, M12x1, 4-pin, D-coded
電氣連接 2	Angled socket, RJ45, 4-pin
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	2 A
浪湧強度	0.8 kV
傳輸特性	In accordance with category 5, EN 50173, class D In accordance with category 5, ISO/IEC 11801, class D
防護等級	IP20 IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	鍍鎳黃銅 PA 牙鑄鋅
外殼顏色	黑色
Material electrical contact	黃銅 鍍金