

快插接頭 QS-G3/4-22

訂貨編號: 8040613

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	20 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...14 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 www.festo.com 上的製造商合格聲明
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-20 °C...80 °C
標稱扭矩	20 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	93.2 g
安裝方式	外六角，A/F 32 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/4
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 22 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鍍黃銅
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼