



# 調壓閥板

## VMPA14-B8-R1-M5-10

料號: 8043515

FESTO



### 技術參數

| 特性                         | 值                             |
|----------------------------|-------------------------------|
| 寬度                         | 14 mm                         |
| 裝配位置                       | 任何                            |
| 氣壓垂直堆疊                     | 調壓閥, 用於 1                     |
| 控制器功能                      | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道             |
| 壓力控制範圍                     | 0.5 ... 8.5 bar               |
| 輸入壓力 1                     | 0.5 ... 10 bar                |
| 操作介質                       | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質                | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC                  | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity            | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 防護等級                       | IP65<br>符合 IEC 60529          |
| 環境溫度                       | -5 ... 50 °C                  |
| 最大緊固扭矩                     | 0.65 Nm                       |
| 產品重量                       | 76 g                          |
| 垂直堆疊型的安裝                   | 在氣路板模組上                       |
| 壓力錶接口                      | M5                            |
| 材料備註                       | 符合 RoHS                       |
| Material control panel     | PA                            |
| Material seals             | NBR                           |
| Material regulator housing | PA                            |