

# Fixed restrictor VFFG-T-F4-15

料號: 8047352

FESTO

該型號適用於真空。



## 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
安裝類型	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
環境溫度	-5 ... 60 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
尺寸	For ø 4 mm
額定尺寸	1.55 mm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	0.4 g
材料備註	符合 RoHS