


輸入模組

CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

料號: 8047506

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	27 mm x 123 mm x 40 mm
網柵尺寸	28 mm
產品重量	75 g
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
最大行列長度	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Diagnostics via LED	Error per module
輸出的數量	0
額定工作電壓 DC	24 V
Nominal operating voltage DC for electronics/sensors	24 V
Permissible voltage fluctuations for electronics/sensors	± 25 %
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typical 12 mA
Electrical connection, input, function	Analogue input
Electrical connection, input, connection type	8x 插座
Electrical connection, input, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection, input, number of pins/wires	4
輸入的數量	8
每個模組的最大剩餘電流輸入	0.2 A
測量變量	Current
信號範圍	4 - 20 mA
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	否
防護(短路)	內部電子保險絲