

塑膠氣管 PUN-H-12X2-TBL-200

訂貨編號: 8048712

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外徑 | 12 mm |
| 流量相關彎曲半徑 | 62 mm |
| 內徑 | 8 mm |
| 最小彎曲半徑 | 33 mm |
| 使用說明 | TPE-U 基於乙太網路 |
| 氣管特徵 | 拖鏈適用 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...6 bar |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...10 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水：與溫度相關的工作壓力，參見圖表，0 - 60°C 時最高 0.3 MPa |
| 認證 | 德國技術監督協會 (TÜV) |
| 證書簽發機構 | B 013277 0506 00 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態，無冰) |
| 材料的防火測試 | UL94 HB |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 適用於鋰離子電池生產 | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 無塵室等級 | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估 |
| 適合食品產業使用 | 見補充材料說明 |
| 環境溫度 | -35 °C...60 °C |
| 產品重量 (取決於長度) | 0.0729 kg/m |
| 氣動介面 | 用於快插接頭，外徑 12 mm |
| 顏色 | 透明藍 |
| 蕭氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | TPE-U(PU) |