


# 一般供氣氣路板

## OABM-P-G3-10-4

料號: 8049142

FESTO



### 技術參數

特性	值
裝置位置的數量	4
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大緊固扭矩	3.3 Nm
最小緊固扭矩	0.3 Nm
產品重量	69.6 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金