


滾輪槓桿

VAOM-R4-20-D1-32

料號: 8049235

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|--------------------------|
| 寬度 | 20 mm |
| 驅動類型 | 機械的 |
| 裝配位置 | Movement plane |
| 設計結構 | 滾輪槓桿 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 收緊 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material mounting adaptor | 鋼, 鍍鋅 |