


# Servo Press Kit YJKP-..

料號: 8058596

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性                 | 值                                   |
|--------------------|-------------------------------------|
| Pressing force     | 0 ... 17 kN                         |
| 工作行程               | 100 ... 400 mm                      |
| 電纜長度               | 5 ... 15 m                          |
| Scanning frequency | 1,000 Hz                            |
| 通訊協定               | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>TCP/IP |
| 裝配位置               | 任何                                  |
| 馬達類型               | 伺服馬達                                |
| 最大加速度              | 2 m/s <sup>2</sup>                  |
| 循環功率               | 100%                                |
| 進給速度               | 0 ... 250 mm/s                      |
| 精度, FS             | 0.25 %FS                            |
| 最大有效負載             | 19.5 ... 95 kg                      |
| 環境溫度               | 0 ... 40 °C                         |
| 儲藏溫度               | -10 ... 60 °C                       |
| 防護等級               | IP20                                |
| 相對空氣濕度             | 0 - 90 %                            |
| 材料備註               | 含有 PWIS<br>符合 RoHS                  |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 0 - No corrosion stress             |