

# 平行組件 EAMM-U-60-D40-57AC-91

料號: 8058939

FESTO

Suitable for electric drives.



## 技術參數

特性	值
尺寸	60
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	26.7 kgmm <sup>2</sup>
無負載時的驅動扭矩	0.07 Nm
可傳遞扭矩	3 Nm
產品重量	1,150 g
Interface code, actuator	D40
Interface code, motor in	57AC
材料備註	符合 RoHS