


平行組件

EAMM-U-86-D60-84AA-102

料號: 8058993

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------------|-----------------------|
| 尺寸 | 86 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 最高速度 | 5,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 質量慣性力矩 | 175 kgmm ² |
| 無負載時的驅動扭矩 | 0.25 Nm |
| 可傳遞扭矩 | 9.5 Nm |
| 產品重量 | 2,500 g |
| Interface code, actuator | D60 |
| Interface code, motor in | 84AA |
| 材料備註 | 符合 RoHS |