


# 平行安裝套件 EAMM-U-110-D60-88A-120

訂貨編號: 8059044

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	110
安裝位置	可選
最大轉速	5000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	799 kgmm <sup>2</sup>
與負載無關的摩擦扭矩	0.3 Nm
可傳遞的扭矩	9.5 Nm
產品重量	5250 g
介面代碼, 驅動器	D60
介面代碼, 馬達輸入	88A
材料說明	RoHS 合規