


聯軸器插座 NPHS-D6-P-G12

料號: 8059269

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸	11 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
標準額定流量	1,950 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	14 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	113 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/2
材料備註	符合 RoHS