


聯軸器插座

NPHS-D6-M-G14

料號: 8059275

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------|
| 額定尺寸 | 8.2 mm |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 20 bar |
| 標準額定流量 | 1,833 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 額定鎖緊扭矩 | 7 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 173 g |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |