


電磁線圈

VACF-B-K1-3A-1-EX4-M

料號: 8059809

FESTO



技術參數

特性	值
裝配置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	230 V AC: 50/60 Hz, power 5.0 VA
容許的頻率波動	+/- 5 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEx IBE16.0024X
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex mb IIC T5 Gb
防塵爆	Ex mb IIIC T95°C Db
周遭防爆溫度	-30°C <= Ta <= +40°C
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
防護等級	IP65
環境溫度	-30 ... 40 °C
產品重量	170 g
電氣連接	3芯 Cable with open end
電纜長度	1 m
導體的額定截面	0.75 mm ²
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	鋁 環氧樹脂 銅 鋼
Material winding	銅