

無桿氣缸 DLGF-...-40- -PPSA

訂貨編號: 8063802

FESTO



資料表

特性	值
行程	50 mm...1000 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	自調節氣動終端位置緩衝
安裝位置	可選
導軌	基本指南 循環滾珠軸承導軌
聯軸器設計	正向鎖定 (槽)
位置偵測	透過近接開關
訂製品	透過安裝孔 無安裝孔
工作壓力	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
緩衝長度	12.9 mm
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	754 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	754 N
備用介面	查看產品圖檔
安裝方式	透過通孔直接安裝 具有附件
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規 不含銅
蓋子材料	塗層鑄鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化鋁