


camera head SBPB-R9B-U3-1E1A-C

料號: 8066470
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
感測器分辨率	2456 x 2054 pixels (5 MPix)
鏡頭連接件	C-Mount
視野	取決於所選擇的鏡片
寬度	29 mm
高度	29 mm
長度	49 mm
安裝類型	With mounting kit
額定工作電壓 DC	5 V
電源消耗	2.3 ... 3 W
容許的電壓波動	+/- 5 %
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	20 - 80 %
防護等級	IP30
Note on degree of protection	裝配狀態
環境條件	屏蔽極端外部光源 盡可能乾淨的環境空氣 乾燥
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	52 g
曝光時間	27 µs ... 999 ms
圖片速率(幀)	36 fps
感測器型號	單色
工作距離	取決於所選擇的鏡片
USB interface, function	電源 Communication
USB interface, connection type	插頭插座
USB interface, connection technology	USB 3.0 type B micro
USB interface, number of pins/wires	10
Input/output interface, function	No function
材料備註	符合 RoHS
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy