

# 電子模組 VMPA14-FB-EMG-8

訂貨編號: 8066765

FESTO



## 資料表

特性	值
診斷	閾欠壓
最大閥位數量	4
最大閥線圈數	8
內部電流消耗, 負載電壓	23 mA
內部電流消耗, 工作電壓	8 mA
每個電磁線圈的標稱吸動電流	58 mA 最高達 24 ms
額定電流, 含電流降低	24 ms 後為 9 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 (安裝時)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	30 g
外殼材質	POM
材料說明	RoHS 合規