


## 電子模組

### VMPA14-MPM-EMM-4

料號: 8066768

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥位的最大數量	4
電磁線圈的最大數量	4
每個電磁線圈的額定啟動電流	80 mA 高達 25 ms
電流下降時的額定電流	25 ms 後 25 mA
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	30 g
Material housing	POM
材料備註	符合 RoHS