

rack and pinion axis

EHMH-80-RP- -

料號: 8068233

FESTO



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	250 ... 2,500 mm
尺寸	80
寬度	411 mm
高度	245 mm
長度	With max. stroke length: 3268 mm With min. stroke length: 768 mm
裝配位置	垂直
齒輪單元類型	Right-angle servo gear unit
設計結構	Electromechanical linear module With gear rack
導向	Recirculating roller bearing guide
齒輪單位比率	5:1
操作壓力	6 bar
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
防護等級	IP20
環境溫度	10 ... 40 °C
最大功效	96 %
材料備註	符合 RoHS