


# 底座

## VABS-P12-S-M5-P3

料號: 8068637

FESTO



### 技術參數

特性	值
寬度	25 mm
裝配位置	任何
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
閥位的最大數量	1
操作壓力	0 ... 1.7 bar
標準額定流量	>= 27 l/min
標準額定流量 2-3	>= 28 l/min
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:3:1] 惰性氣體 Oxygen
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行 Maximum particle size: 5 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
介質溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 70 % 非冷凝
防護等級	IP00
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-20 ... 70 °C
產品重量	55 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
Pneumatic connection 2S	M5
氣壓連接, 氣口 3	M5
氣壓連接, 氣口 5	M5
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy