



# 油壓緩衝器

## DYSS-12-12-Y1F

料號: 8069004

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	12
行程	12 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	1.5 m/s
復位時間短	0.2 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-5 ... 80 °C
緩衝長度	12 mm
最大制動力	1,000 N
最大緊固扭矩	20 Nm
單位行程的最大能量消耗	10 J
每小時的最大能源消耗	36,000 J
最大殘餘能量	0.05 J
復位力	4 N
產品重量	82 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼