

# 人機介面 CDSB-A1

訂貨編號: 8070984

FESTO



## 資料表

特性	值
最大電纜長度	3 m
使用者記憶體	3 GB
顯示	彩色 TFT
顯示特徵	觸控螢幕
顯示器尺寸	1.77"
操作電壓範圍 DC	4.5 V...5.5 V
顯示器解析度	128x160 像素
認證	RCM 商標
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	60°C 時最高為 95% 無冷凝
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	36.6 g
USB 介面, 連接技術	USB 2.0, B 型, mini
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型 PA6
應用領域	僅具有 CMMT、CPX-E-CEC
尺寸 (寬x長x高)	50 x 45 x 19.6 mm