

液壓緩衝器 DYEFG8-M14-Y1

訂貨編號: 8073908

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M14
行程	1.2 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝墊，無金屬固定擋塊
安裝位置	可選
位置偵測	無
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
緩衝長度	1.2 mm
最大緊固扭矩	8 Nm
每個行程的最大能量消耗	0.45 J
產品重量	136.5 g
安裝方式	透過螺紋套管
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	高合金鋼