


# 精巧型氣缸 AEN-S-6-5-A

訂貨編號: 8080593

FESTO



## 資料表

| 特性                 | 值                                     |
|--------------------|---------------------------------------|
| 行程                 | 5 mm                                  |
| 活塞直徑               | 6 mm                                  |
| 緩衝                 | 無緩衝                                   |
| 安裝位置               | 可選                                    |
| 工作模式               | 推                                     |
| 活塞桿端部              | 外螺紋                                   |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿                             |
| 訂製品                | 一端活塞桿                                 |
| 工作壓力               | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                 |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                        |
| 環境溫度               | -10 °C...60 °C                        |
| 端位的衝擊能量            | 0.006 J                               |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 4 N                                   |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 13 N                                  |
| 移動質量               | 1.5 g                                 |
| 產品重量               | 9.2 g                                 |
| 安裝方式               | 具通孔                                   |
| 氣動介面               | M3                                    |
| 材料說明               | RoHS 合規                               |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                                 |
| 動態密封件材質            | NBR<br>TPE-U(PU)                      |
| 外殼材質               | 精製鋁合金<br>陽極氧化                         |
| 活塞桿材質              | 高合金不鏽鋼                                |