


精巧型氣缸 ADN-S-6-10-A-A

訂貨編號: 8080595

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.006 J
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	9.4 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	17 N
移動質量	2.4 g
產品重量	15 g
安裝方式	具通孔
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
活塞桿材質	高合金不鏽鋼