

轉接組件

EHAM-E20-40-E8-35

料號: 8081015

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-10 ... 70 °C
產品重量	24 g
Interface code, base	E20
Interface code, layout	E8
材料備註	符合 RoHS
Material adapter plate	鍛造鋁合金