


壓力錶

PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

料號: 8081401

FESTO



技術參數

特性	值
顯示範圍【bar】	0 ... 16 bar
符合標準	EN 837-1
壓力錶的額定尺寸	63
設計結構	Bourdon-管壓力錶
安裝類型	線路安裝
操作介質	惰性氣體 中性液體
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
操作壓力	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
可變負載係數	0.66
測量精度等級	1,6
防護等級	IP65
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
介質溫度	-40 ... 200 °C
環境溫度	-40 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
連接的位置	後側中心
氣壓連接	G1/4
材料與介質接觸	高合金鋼, 耐腐蝕
Material of threaded plug	高合金鋼, 耐腐蝕
Material housing	ABS 高合金鋼, 耐腐蝕
Material screen	PC
外殼顏色	銀
產品重量	160 g
注意: 操作和嚮導介質	無乙炔 無氧氣