

油壓緩衝器 DYSS-4-4-Y1F

料號: 8081769

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	4
行程	4 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	1 m/s
復位時間短	0.2 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	4 mm
最大制動力	100 N
最大緊固扭矩	1 Nm
單位行程的最大能量消耗	0.8 J
每小時的最大能源消耗	5,500 J
最大殘餘能量	0.006 J
復位力	0.7 N
產品重量	4.5 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼