


氣條

VABM-P6-15M-G18-M5-6

料號: 8083545

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	15 mm
設計結構	Connection direction on the side
閥位的最大數量	6
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.6 Nm
產品重量	210 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	M5
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金