

減壓閥 VRPA-LM-N18-T14

訂貨編號: 8086014

FESTO



資料表

特性	值
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
氣動介面, 氣口 1	1/8 NPT
氣動介面, 氣口 2	QS-1/4
安裝方式	擰入
標準標稱流量	110 l/min
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	PBT
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
驅動方式	手冊
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
調節元件	可鎖定旋轉手柄
旋轉性	360°/不允許連續旋轉
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
壓力調節範圍 MPa	0.1 MPa...0.8 MPa
壓力調整範圍	1 bar...8 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 psi...116 psi
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	4 級, 符合 ISO 14644-1
產品重量	29 g
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
螺紋密封件材料	PTFE
靜態密封件材料	NBR