


連接塊 VABS-P4-20S-G38

料號: 8087328

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	25 mm
裝配位置	任何
Special characteristics	Oxygen-compatible to DIN EN 1797
設計結構	Connection direction on the side
閥位的最大數量	1
操作壓力	0 ... 6 bar
操作介質	惰性氣體 Air Oxygen
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行 Maximum particle size 10 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-40 ... 80 °C
介質溫度	5 ... 50 °C
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	97 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G3/8
氣壓連接, 氣口 2	G3/8
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	Anodised wrought aluminium alloy