

安裝元件 DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1

訂貨編號: 8088297

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------|
| 基於標準 | EN 15081 ISO 5211 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 方形插座和方形驅動器 安裝元件 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 產品重量 | 342 g |
| 介面 1, 功能 | 驅動器出口 |
| 介面 1, 設計 | SW14 孔型 05 |
| 介面 2, 功能 | 變徑輸出口 |
| 介面 2, 設計 | SW11 孔型 04 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 聯軸器材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 安裝樑材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 圓片材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 螺絲材料 | 高合金不鏽鋼 |