


# 電源濾波器 CAMF-C6-F-C8-3A

料號: 8088928

★ Kernprogramm

FESTO



## 技術參數

特性	值
短路強度	否
在40°C時的可接受電流負載	8 A
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
線頻率	0 ... 400 Hz
絕緣電壓	1,100 V
授權	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 100 °C
防護等級	IP20
環境溫度	-25 ... 100 °C
產品重量	700 g
安裝類型	使用螺栓的安裝板
材料備註	符合 RoHS
裝配位置	水平
Electrical connection 1, function	電源
Electrical connection 1, connection type	端子條
Electrical connection 1, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Electrical connection 1, occupied pins/wires	2
Electrical connection 1, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Electrical connection 2, function	電源
Electrical connection 2, connection type	端子條
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 2, number of pins/wires	2
Electrical connection 2, occupied pins/wires	2
Electrical connection 2, conductor cross section	4 ... 6 mm <sup>2</sup>