


# 球閥

## VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-V15V15

料號: 8089046

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



### 技術參數

| 特性                     | 值  |
|------------------------|--|
| 設計結構                   | 2位球閥   |
| 驅動類型                   | 機械的  |
| 密封原理                   | 軟性   |
| 裝配位置                   | 任何   |
| 安裝類型                   | 線路安裝   |
| 製程閥的連接                 | Weld-on end to ASME B16.11                                   |
| 切換位置指示器                | 槽的方向 = 流動方向  |
| 法蘭孔的樣式                 | F07<br>F10   |
| 內徑                     | 63 mm  |
| 額定直徑 DN                | 65   |
| 閥功能                    | 2/2  |
| 流量方向                   | 可反向  |
| 製程閥的額定壓力               | 63   |
| 壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN | 79 Nm  |
| 基於標準                   | ASME B16.11<br>ISO 5211                                      |
| 介質                     | Vapour<br>壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>水<br>中性液體 |
| 介質溫度                   | -20 ... 200 °C   |
| 流量 Kv                  | 684 m <sup>3</sup> /h  |
| 材料備註                   | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity        | VDMA24364 zone III   |
| Material housing       | 不鏽鋼鑄件  |
| 外殼的材料編號                | 1.4408/CF8M  |
| Material seat seal     | PTFE, modified   |
| Material seals         | FPM<br>PTFE  |
| Material ball          | 不鏽鋼鑄件  |
| 球體的材料編號                | 1.4408/CF8M  |
| Material shaft         | 高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 軸的材料編號                 | 1.4401   |
| 產品重量                   | 6,500 g  |
| 授權                     | CRN  |
| CE 符號 (參見符合的標準)        | 根據 EU 壓力設備指令   |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 4 - Very high corrosion stress                               |