



止動氣壓缸
DFST-80-40-L-Y4-A-S-G2
 料號: 8089690

FESTO



技術參數

特性	值
行程	40 mm
活塞直徑	80 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板 Shock absorber, adjustable, at front
裝配位置	垂直
操作模式	雙動 拉的動作
設計結構	活塞桿具雙曲肘桿
位置檢測	用於近接感測器
壓桿位置感測	用於電感式感測器
防止扭轉/導向	導向桿
操作壓力	2 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	5 ... 60 °C
緩衝長度	20 mm
Permissible impact force on the advanced piston rod	6,000 N
產品重量	6,350 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material roll	鋼