

絕緣插頭 NEAC-M-S-BD-R3SCPP

訂貨編號: 8090740

FESTO



資料表

特性	值
寬度	34 mm
高度	22.4 mm
長度	69.2 mm
產品重量	75.4 g
套組規格	1
電氣介面 1, 連接系統	用於 RJ45 和 SC-RJ
電氣介面 1, 安裝類型	推挽式
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...70 °C
儲存溫度	-40 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼顏色	銀色
外殼材質	壓鑄鋅, 鍍鎳
密封件材質	NBR
防火測試	UL94 V-0