


制動電阻 CACR-LE2-240-W500

訂貨編號: 8091543

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	500
安裝位置	自由對流 垂直
380 V 時制動電阻的脈衝能量	2000 Ws
780 V 時制動電阻的脈衝能量	1800 Ws
35% 工作週期和 20°C 時的性能	500 W
回生電阻額定值	200 W
380 V 時的額定功率制動電阻	150 W
780 V 時的額定功率制動電阻	120 W
電阻值	240 Ohm
認證	c CSA us (OL) c UL us - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	550 g
安裝方式	是否要： 具通孔 具有附件
材料說明	RoHS 合規