


氣路板 VABF-S6-1-P1A7-G12-CB

訂貨編號: 8092506

FESTO



資料表

特性	值
寬度	38 mm
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	611 g
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 3	G1/2
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁
板材料	壓鑄鋁