

# 平行安裝元件 EAMM-U-65-T42-55A-87

訂貨編號: 8092868

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 尺寸                  | 65                     |
| 中心間距                | 87 mm                  |
| 安裝位置                | 可選                     |
| 齒輪比                 | 1:1                    |
| 最大轉速                | 3000 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III       |
| 儲存溫度                | -20 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                |
| 防護等級                | IP40                   |
| 環境溫度                | 0 °C...50 °C           |
| 慣性動量                | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 與負載無關的摩擦扭矩          | 0.22 Nm                |
| 可傳遞的扭矩              | 3 Nm                   |
| 產品重量                | 617 g                  |
| 介面代碼, 驅動器           | T42                    |
| 介面代碼, 馬達輸入          | 55A                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                |