


過濾節流 CAMF-C6-FD-C6-11A

訂貨編號: 8096867

FESTO



資料表

特性	值
短路電流額定值	否
40°C 時的額定電流	6 A
操作電壓範圍 AC	0 V...600 V
標稱電感	3.7 mH
額定電感公差	10 %
電源頻率	50 Hz...60 Hz
絕緣電壓	4000 V
尺寸 (寬x長x高)	60 x 80 x 116 mm
認證	ENEC c UL - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...40 °C
防護等級	IP00
環境溫度	-10 °C...40 °C
產品重量	940 g
安裝方式	安裝板, 用螺釘固定
材料說明	RoHS 合規
安裝位置	水平
電氣介面 1, 功能	電源
電氣介面 1, 連接類型	接線板
電氣介面 1, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 1, 介面/線芯數	6
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	6
電氣介面 1, 導線橫截面	4 mm ²