



球閥

VZBE-2-T-63-F-3T-F0507-M-V15V15

料號: 8096958

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|--|
| 設計結構 | 3位球閥 T型孔 |
| 驅動類型 | 機械的 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 製程閥的連接 | 2 NPT |
| 切換位置指示器 | 槽的方向 = 流動方向 |
| 法蘭孔的樣式 | F0507 |
| 內徑 | 38.1 mm |
| 額定直徑 DN | 50 |
| 閥功能 | 3/2 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 製程閥的額定壓力 | 63 |
| 壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN | 85 Nm |
| 基於標準 | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| 介質 | Vapour 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體 |
| 介質溫度 | -20 ... 200 °C |
| 流量 Kv, T孔, 彎角型 | 22.5 m ³ /h |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 不鏽鋼鑄件 |
| 外殼的材料編號 | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | PTFE |
| Material ball | 不鏽鋼鑄件 |
| 球體的材料編號 | 1.4408 |
| Material shaft | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 軸的材料編號 | 1.4401 |
| 產品重量 | 5,800 g |
| 授權 | CRN |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 壓力設備指令 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - Very high corrosion stress |