

底座 VABS-P16-10S-M5

訂貨編號: 8097804

FESTO



資料表

特性	值
寬度	26 mm
安裝位置	可選
特徵	相容氧氣, 符合 DIN EN 1797
最大閥位數量	1
工作壓力	0 bar...7 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:3:4] 惰性氣體 空氣 氧氣 氮氣
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作 最大粒徑 5 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 60% 無冷凝
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	25 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	M5
氣動介面, 氣口 2	M5
材料說明	RoHS 合規
底座材質	精製鋁合金